

## AD 4000 W

Please click here to get a Lighting service contact overview:


Klicken Sie bitte hier um eine Übersicht unserer Service-Kontakte zu erhalten :

[www.arri.de](http://www.arri.de)



04 - 2009

**NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER    BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**



L4.71857.E  
Reflector  
Reflektor



L4.71996.E  
Clip (Veam)  
Kabelklemme (Veam)




L4.72029.E  
Clip (Schaltbau)  
Kabelklemme (Schaltbau)



L4.72826.E  
On/Off switch  
Wippschalter



L4.71842.E  
Cable set  
Kabelsatz f. Zündgerät




L4.71908.E  
Terminal strip  
Schutzleiterklemme



L4.73460.E  
Hour counter to ser. no. 421/94  
Betriebsstundenzähler  
elektronisch bis Ser. Nr. 421/94



L4.77678.E  
Hour counter from ser. no. 422/94  
Betriebsstundenzähler  
ab Ser. Nr. 422/94



L4.73455.E    Compensating  
resistance for electronic hour counter  
Vorwiderstand kpl. für elektr.  
Betriebsstundenzähler




L4.71831.E  
Lamp carriage  
Fokusschlitten



L4.72401.E  
Lampholder left  
Lampenhalter links



L4.72403.E  
Lampholder right  
Lampenhalter rechts



L4.72212.E  
Base plate  
Gehäusedeckel



L4.72762.E  
Stirrup support rails  
Bügelstangen



L4.72572.E  
Ignitor housing to ser. no. 421/94  
Zündgerätegehäuse  
bis Ser. Nr. 421/94



L4.72575.E  
Ignitor housing  
from ser. no. 422/94  
Zündgerätegehäuse  
ab Ser. Nr. 422/94



L4.71839.E  
Safety switch with plate  
Grenztaster




L4.71863.E  
Locking knob  
Klemmhebel



L4.72763.E  
Focus spindle  
Fokusspindel



L4.72764.E  
H.T. cables  
Lampenanschlusskabel



**L4.72683.E**  
Base skid  
Scheinwerferfuß



**L4.72765.E**  
Reflector holder  
Reflektorhalter



**L4.71838.E**  
Entry flange  
Winkelflansch



**L4.71545.E**  
Fresnel lens  
Stufenlinse



**L4.72766.E**  
Lens door  
Fassung für Stufenlinse



**L4.72767.E**  
Hinge for lens door  
Scharnier für  
Stufenlinsenfassung



**L4.72768.E**  
Accessory bracket  
Torhalter



**L4.72769.E**  
Top latch  
Torsicherung



**L4.72770.E**  
Safety switch activator new  
(6mm)  
Drahtauslöser neu (6mm)



**L4.87762.E**  
Safety switch activator old  
(4mm)  
Drahtauslöser alt (4mm)



**L4.72414.E**  
Stirrup  
Haltebügel



**L4.72771.E**  
Guide rail  
Gleitstange



**L4.72471.E**  
Base with panel  
Bodenwanne



**L4.72412.E**  
Cover for base with panel  
Hitzeschild



**L4.72772.E**  
Wire guard  
Schutzgitter komplett



**L4.72773.E**  
Spigot with base plate  
Zapfen mit Grundplatte




**L4.72774.E**  
Housing  
Gehäuse



**L4.72430.E**  
Ignitor complete  
Zündgerät



**L4.75790.E**  
Spark gap  
Funkenstrecke




**L4.72776.E**  
Heat skin supports  
Montageset f. Isolierteil



**L4.72777.E**  
Lens cut-out activator  
Stromunterbrecher



**L4.72778.E**  
Rear cover  
Lüftungsblech



**L4.71594.E**  
Stirrup supports  
Bügelhalter



**L4.72303.E**  
Focus knob  
Fokusknopf



**L4.75616.E**  
Veam connector (Male)  
Veam Stecker (Stiftkontakt)



**L4.75617.E**  
Veam connector (Female)  
Veam Stecker  
(Buchsenkontakt)



**L4.75622.E**  
Schaltbau connector (male)  
with coupling ring  
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)  
mit Überwurfmutter



**L4.75621.E**  
Schaltbau connector (female)  
with coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt) mit Überwurfmutter



**L4.75624.E**  
Schaltbau connector (male)  
without coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt) ohne Überwurfmutter




**L4.75623.E**  
Schaltbau connector (female)  
without coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt) ohne Überwurfmutter




**L4.72551.E**  
Cable (Veam)  
Scheinwerferkabel (Veam)




**L4.75892.E**  
Cable (Schaltbau)  
Scheinwerferkabel (Schaltbau)




**L4.72780.E (from 799)**  
Wire guard mounting set  
Befestigungsset für  
Schutzgitter



**L4.72775.E**  
Insulated supports  
Isolierteil



**L4.72781.E**  
Locking pin with spring  
Haltestift mit Feder



**L4.72044.E**  
Ceramic isolation pads for  
Lens  
Keramik-Isolations Pads für  
Linsen



**L4.70181.E**  
Paint daylight-blue similar  
RAL 5009  
Lack tageslicht-blau ähnlich  
RAL 5009



**L4.70186.E**  
Paint thinner  
Farb-Verdünnung



**L4.72375.E**  
Barndoor hinge  
Flügeltorscharnier