

COMPACT 4000 man.

Please click here to get a Lighting service contact overview:

Klicken Sie bitte hier um eine Übersicht unserer Service-Kontakte zu erhalten :

www.arri.de



04 - 2009

NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN



L4.83070.E
Housing compl.
Gehäuse kpl.



L4.83071.E
Rear casting
Rückteil



L4.83089.E
Front casting
Frontteil




L4.79747.E
Door catch set
Schnapphaken-Set




L4.74068.E
Bar
Strebe



L4.83178.E
Lens door
Linsenfassung



L4.83077.E
Wire guard compl.
Schutzgitter kpl.



L4.83014.E
Accessory bracket man.
Halteklaua man.



L4.82911.E
Comfort-top-latch
Komfort-Torsicherung



L4.83090.E
Fresnel lens
Stufenlinse



L4.74030.E
Stirrup man.
Haltebügel man.



L4.74056.E
Retrofit manuell to justable
p.o.-stirrup
Umbau manuell zu bedienenden
p.o.-Haltebügels



L4.73746.E
Stirrup mounting set man.
Bügelbefestigungs-Set man.




L4.83153.E
Friction disc
Friktionsscheibe




L4.83088.E
Top cover
Abdeckung oben



L4.83087.E
Extrusions, top
Rippenbleche oben



L4.83174.E
Side extrusion compl.right
"type-plate-side"
Rippenblech kpl.rechts
"Typenschildseite"



L4.83175.E
Side extrusion compl.left
"door-catch-side"
Rippenblech kpl.links
"Verschlußseite"



L4.83176.E
Internal side baffle right
Mantelstromblech rechts



L4.83177.E
Internal side baffle left
Mantelstromblech links



L4.74012.E
Base casting, front
Wannenstirnenteil, vorne



L4.74013.E
Base casting, rear
Wannenstirnenteil, hinten



L4.74020.E
to ser. no. 465/94
Internal side baffle right
bis Ser. Nr. 465/94
Mantelstromblech rechts




L4.74027.E
from ser. no. 466/94
Internal side baffle right
ab Ser. Nr. 466/94
Mantelstromblech rechts



L4.74025.E
Internal side baffle left
Mantelstromblech links



L4.74014.E
Side panel left or right
Seitenblech links oder rechts



L4.74015.E
Bottom panel
Boden



L4.74018.E
Intermediate panel
Zwischenblech



L4.74016.E
Cover
Abdeckblech



L4.83080.E
Focus spindle man.
Fokusspindel man.



L4.73544.E
Brake springs (3 pcs.)
Bremsfedern (3 St.)



L4.80122.E
10 pcs. guide roll / focus
10 St. Führungsrollen / Fokus



L4.83078.E
Guide rail
Leitspindel




L4.81380.E
Focus knob
Fokusknopf




L4.74040.E
Lamp holder + lamp carriage
Lampenfassung +
Fokusschlitten



L4.73540.E
Lamp lock shaft
Hebel geschweißt



L4.73533.E
Lamp holder complete
Lampenfassung komplett



L4.80115.E
Set of 10 pcs. lampholder
contacts Set aus 10
Lampenklammern



L4.74028.E
Safety switch activator
Drahtauslöser




L4.77447.E
Mains cable (Veam)
Scheinwerferkabel (Veam)



L4.74097.E
Mains cable (Schaltbau) ARRI-
norm without coupling ring
Scheinwerferkabel (Schaltbau)
ARRI-Norm ohne Überwurfmutter



L4.75936.E
Mains cable (Schaltbau) Ger-
man TV-norm with coupling ring
Scheinwerferkabel (Schaltbau)
Deutsche Fernseh-Norm mit
Überwurfmutter



L4.72826.E
On/Off switch
Wippschalter



L4.73645.E
Ignitor
Zündgerät




L4.73455.E Compensating
resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand kpl. für elektr.
Betriebsstundenzähler




L4.73448.E Hour counter elec.
50/60 Hz to ser. no. 465/94
Betriebsstundenzähler elektro-
nisch 50/60 Hz bis Ser. Nr. 465/94




L4.77678.E Hour counter
from ser. no. 466/94
Betriebsstundenzähler
ab Ser. Nr. 466/94



L4.75789.E
Spark gap
Funkenstrecke



L4.73417.E
Safety switch complete
Endschalter komplett




L4.72587.E
4 pcs. safety switch
4 St. Sicherheitsschalter



L4.73660.E
Connecting wire
Verbindungsliitzen




L4.73640.E
H.T. cables complete
Lampenkabel komplett



L4.83006.E
Reflector
Reflektor



L4.80114.E
Reflector holder cpl.
Reflektorhalter kpl.



L4.80413.E
25 pcs. ceramicholder-reflector
25 St. Keramikhalter-Reflektor



L4.74035.E
Base skid
Kufe



L4.73549.E
to ser. no. 1539
Screw-type conduit fitting
bis Ser. Nr. 1539
Kabelverschraubung



L4.73627.E
from ser. no. 1540
Screw-type conduit fitting
ab Ser. Nr. 1540
Kabelverschraubung



L4.75616.E
Veam connector (male)
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.75617.E
Veam connector (female)
Veam Stecker
(Buchsenkontakt)



L4.71996.E
Holdingclip for Veam Connector
Halteclip für Veam Stecker



L4.75622.E
Schaltbau connector (male)
with coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)
mit Überwurfmutter



L4.75621.E
Schaltbau connector (female)
with coupling ring
Schaltbau Stecker
(Buchsenkontakt)
mit Überwurfmutter



L4.75624.E
Schaltbau connector (male)
without coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.75623.E
Schaltbau connector (female) with-
out coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015