

## STUDIO 10 KW man.

**ARNOLD & RICHTER** GMBH & CO BETRIEBS KG, PULVERMÜHLE, D-83071 STEPHANSKIRCHEN  
CINE TECHNIK TELEFON: (08036) 3009-3084 FAX: (08036) 3009-3075

**ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH** ERNST-AUGUSTIN-STRASSE 12, D-12489 BERLIN  
TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99

**ARRI (GB) LIMITED** 2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX  
TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001

**ARRI INC. NEW YORK OFFICE** 617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109  
TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250

**ARRI INC. BURBANK OFFICE** 600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639  
TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028


**ARRI CANADA LTD.** 415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3  
TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399

**ARRI ITALIA S.R.L.** VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692




03 - 2007


**NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER** **BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**



L4.82126.E  
Front casting  
Frontteil




L4.82128.E  
Rear casting  
Rückteil




L4.75709.E  
Cover  
Abdeckblech



L4.77562.E  
Lens door  
Linsenfassung



L4.82125.E  
Fresnel lens  
Stufenlinse




L4.82190.E  
Wire guard compl.  
Schutzgitter kpl.



L4.82129.E  
Extrusion top  
Rippenblech oben




L4.82131.E  
Side extrusion bottom  
Rippenblech seitlich unten



L4.75711.E  
Side extrusion middle  
Rippenblech seitlich mitte



L4.82135.E  
Stirrup bracket  
Büggelager




L4.82134.E  
Internal baffle  
Mantelstromblech



L4.79747.E  
Door catch set  
Schnapphaken-Set



L4.83014.E  
Accessory bracket man.  
Halteklau man.



L4.83015.E  
Top latch man.  
Torsicherung man.



L4.82123.E  
Reflector  
Reflektor



L4.82225.E  
Lamp holder + lamp carriage  
compl. 100-120 V  
Lampenfassung + Fassungs-  
träger kpl. 100-120 V




L4.82227.E  
Lamp holder 100-120 V  
Lampenfassung 100-120 V



L4.82170.E  
Lamp carriage 100-120 V  
Fassungsträger 100-120 V



L4.82187.E  
Connecting wire 100-120 V  
Verbindungsleitungen 100-120 V



L4.82203.E  
Side panel right 100-120 V  
Seitenblech rechts 100-120 V

L4.82226.E  
200-240 V

L4.83008.E  
Lamp holder 200-240 V  
Lampenfassung 200-240 V

L4.82231.E  
Lamp carriage 200-240 V  
Fassungsträger 200-240 V

L4.82179.E  
Connecting wire 200-240 V  
Verbindungsleitungen 200-240 V

L4.82202.E  
Side panel right 200-240 V  
Seitenblech rechts 200-240 V



**L4.82201.E**  
Side panel left  
Seitenblech links




**L4.82136.E**  
Base casting  
Wannenstirnteil



**L4.75714.E**  
Focus spindle  
Fokusspindel




**L4.82140.E**  
Guide rail  
Leitspindel




**L4.82141.E**  
Set of bottom panels  
Boden kpl.



**L4.81380.E**  
Focus knob  
Fokusknopf



**L4.82211.E**  
Switch On/Off 100-120 V  
Schalter Ein/Aus 100-120 V



**L4.83055.E**  
Switch On/Off 200-240 V  
Schalter Ein/Aus 200-240 V



**L4.82192.E**  
Housing for switch 100-120 V  
Schaltergehäuse 100-120 V



**L4.83016.E**  
Housing for switch 200-240 V  
Schaltergehäuse 200-240 V



**L4.77942.E**  
Screw-type conduit fitting  
Kabelverschraubung



**L4.82177.E**  
Stirrup man.  
Haltebügel man.



**L4.82218.E**  
Stirrup mounting set man.  
Bügelbefestigungs-Set man.



**L4.83153.E**  
Friction disc  
Friktionsscheibe



**L4.79855.E**  
Cable tie  
Halteleine



**L4.82198.E**  
Mains cable 100-120 V  
Netzkabel 100-120 V

**L4.82205.E**  
Mains cable 200-240 V  
Netzkabel 200-240 V