

## p.o. - stirrups / Bügel

Please click here to get a Lighting service contact overview:

Klicken Sie bitte hier um eine Übersicht unserer Service-Kontakte zu erhalten :

[www.arri.de](http://www.arri.de)



04 - 2009

**NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER    BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**



L4.85109.E  
Housing transmission turn  
Gehäuse Antrieb drehen



L4.85111.E  
Housing transmission inclination  
Gehäuse Antrieb neigen



L4.85101.E  
Spigot  
Aufhängezapfen



L4.85102.E  
Friction disc  
Friktionsscheibe



L4.85103.E  
Worm gear  
Schneckenrad



L4.85105.E  
Axis: transmission inclination  
Achse Antrieb neigen



L4.85104.E  
Worm transmission turn  
Schnecke Antrieb drehen



L4.85122.E  
Worm transmission inclination  
Schnecke Antrieb neigen



L4.85142.E  
Washers & bearings  
Scheiben & Lager



L4.85143.E  
Focus - knob - set  
Fokusknopf - Set



### Tragrohr Antrieb drehen / axle tube transmission turn:

L4.85107.E	Compact 575, Studio 1000, Junior 1000, Junior 2000, Arrisoft 1000, X-Ceramic 250
L4.85126.E	Studio 2000, Junior 5000
L4.85131.E	Studio 5000, Arrisoft 2000
L4.82221.E	T12
L4.79576.E	Junior 300 plus, Junior 650 plus
L4.74438.E	Compact 1200
L4.74441.E	Compact 2500
L4.74446.E	Compact 4000
L4.76759.E	Softlight 2500
L4.76766.E	Softlight 5000



### Tragrrohr/axle tube:

- L4.85108.E Compact 575, Studio 1000, Junior 1000, Junior 2000, Arrisoft 1000, Ceramic 250
- L4.85128.E Studio 2000, Junior 5000
- L4.85133.E Studio 5000, Arrisoft 2000
- L4.82222.E Studio T12
- L4.74439.E Compact 1200
- L4.74442.E Compact 2500
- L4.74447.E Compact 4000
- L4.76758.E Softlight 2500
- L4.76765.E Softlight 5000



### Flexwelle Antrieb drehen/flexible shaft transmission turn:

- L4.85113.E Compact 575, Studio 1000, Junior 1000, Junior 2000, Arrisoft 1000, X Ceramic 250, Cyc & Flood 1250
- L4.85127.E Studio 2000, Junior 5000
- L4.85132.E Studio 5000
- L4.82232.E T12
- L4.79609.E Junior 300 plus, Junior 650 plus
- L4.74437.E Compact 1200
- L4.74443.E Compact 2500
- L4.74448.E Compact 4000
- L4.76757.E Softlight 2500
- L4.76764.E Softlight 5000